

HOLEX**Csigafúró HSS hengerelt N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 10,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114000 10,5
GTIN	4045197009425
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.

Gyártási méretek DIN 338 szerint.

Folyamatos szemcseszerkezetű, ezáltal rugalmasabb és alkalmas nehéz fúrási munkákhoz (pl. kézi fúrógéppel). Kedvező árú kivitel.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,1 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L _c	87 mm
Névleges Ø D _c	10,5 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	10,5 mm
Teljes hossz L	133 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	71,3 mm
Csúcscsőszög	118 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül

Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		