

**Garant****Csigafúró, extra hosszú HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 12R1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116760 12R1
GTIN	4045197035271
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

Nagy körfutási pontosság. Normál lélekvastagság és keresztél. Speciális felületkezelés. Mély furatokhoz. Mély furatok fúrásakor gyakori forgács eltávolítás és megfelelő hűtés szükséges. Kedvező árú kivitel normál spirállal.

Csúcskialakítás, Form A.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Figyelem:**

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

**Műszaki leírás**

Forgácskorony hossza $L_c$	205 mm
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø $D_c$	12 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/ford,
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	310 mm
Morse-kúp MK méret	1
Szabvány	DIN 1870 R1
Ajánlott Maximális furatmélység $L_2$	187 mm
Csúcscsőszög	118 fok

Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	16-30 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		