



## Lemezcsipkedők, Típus: 723241



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078111 723241
GTIN	4014586870069
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagyon kedvező üzemeltetési költségek a bélyeg és a matrica hosszú élettartama miatt.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a gyors, szerszám nélküli bélyeg- és a matricacsere érdekében.**
- **A munkavégzés iránya szerszám nélkül változtatható.**
- **Optimálisan kezelhető nehéz munkafeltételek mellett is a karcsú kivitelnek köszönhetően.**
- **Kiválóan alkalmas maximum 1,3 mm vastag és maximum 85 mm bordamélységű trapézlemezekhez.**

**Nagyon fordulékony rugalmas lemezcsipkedő** vékony lemezekhez, trapézlemezekhez, hullámlemezekhez és profilokhoz.

#### Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Gyártó jelölése	BLK 1.3TE
Fogásszélesség	4 mm
Teljesítményfelvétel	350 W
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm

Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vágási sebesség	2,3 m/min
Súly	1,8 kg
Legkisebb görbület sugara	30 mm
Löketszám	1800 min <sup>-1</sup>
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Lemezcsipkedők