



## Villanyszerelő Competence szerszámkoffer XXL II 115 darabos, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	680525 2
GTIN	4010995420697
Árucikk kategória	60N

### Leírás

#### Kivitel:

Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet ütésálló polipropilén kofferben. A beépített gáztöltésű rugó különböző pozíciókban megtartja a fedelet és megakadályozza, hogy az magától lecsukódjon.

#### Tartalom:

Nyomaték-csavarhúzó készlet TorqueVario®-S electric: 18 darabos, 0,5 – 5,0 Nm

Csavarhúzó bit-tárral LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 darabos

Csavarhúzó bittartóval SoftFinish® electric slimVario, 6 mm slimBit-ekhez: 1 db

Bit slimBit electric, PZ: 1 db 2 méret

Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, lapos: 1–1 db 3,5; 5,5; 6,5 méret

Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, PH: 1–1 db 1; 2 méret

Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, PZ: 1–1 db 1; 2 méret

Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: 1–1 db 1; 2 méret

Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, Torx® Tamper Resistant-hez: 1–1 db 10; 15; 20; 25 méret

Csavarhúzó SoftFinish® electric, külső hatszöghöz: 1–1 db 5,5; 7; 8; 10; 13 méret

Finomcsavarhúzó PicoFinish electric, PH: 1 db 0 méret

Finomcsavarhúzó PicoFinish electric, lapos: 1 db 2,5 méret

Kapcsolószekrény kulcs, toll alakú, külső négyszög 5–8, külső háromszög 9: 1 db

Csavarhúzó SoftFinish®, lapos: 1–1 db 3,5; 12 méret

Bit készlet XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 darabos

Hajlított kulcs készlet gömbvégű fejjel, ErgoStar tartóban belső hatszöghöz: 9 darabos  
Nagyteljesítményű oldalcsípőfogó BiCut® Professional, DynamicJoint®-tal: 1 db  
Oldalcsípőfogó Professional electric, DynamicJoint®-tal: 1 db  
Kábelvágó Professional electric: 1 db  
Finomműszerész oldalcsípőfogó Classic: 1 db  
Kombinált fogó Professional electric, DynamicJoint®-tal és OptiGrip-pel: 1 db  
Telefonfogó Professional electric, hajlított 40°: 1 db  
Telefonfogó Professional electric, egyenes: 1 db  
Vízpumpafogó Professional electric: 1 db  
Szerelőfogó TriCut Professional electric: 1 db  
Kábelcsupaszító szerszám: 1 db  
Automata huzalcsupaszító fogó 0,03–16 mm<sup>2</sup>-hez: 1 db  
Automata prészerszám érvéghüvelyekhez, 0,08–16 mm<sup>2</sup>: 1 db  
Prészerszám szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz 0,5–6 mm<sup>2</sup>: 1 db  
Elektronikai olló max. 50 mm<sup>2</sup> kábelekhöz és préselés funkció 1–5 mm<sup>2</sup> érvéghüvelyekhez: 1 db  
Fáziskereső, érintés nélküli, egypólusú, 230–1000 V AC: 1 db  
Fáziskereső SoftFinish®, egypólusú, 110–250 V, lapos: 1 db 3 méret  
LED-es zseblámpa max. 300 lm, 2. lézer kategória, és max. 400 nm UV fény: 1 db  
Villanszerelő vízmérték, hossz 400 mm: 1 db  
Villanszerelő colstok Longlife®, hossz 2 m, narancssárga: 1 db  
Tiplifurat ütő készlet SoftFinish® tiplikkel: 5 darabos  
Villanszerelő kalapács, 300 g: 1 db

**Figyelem:****Szállításkor a szerszámok nincsenek a helyükön.****Műszaki leírás**