

Garant**Csigafúró, extra hosszú HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 16R1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116760 16R1
GTIN	4045197035394
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Nagy körfutási pontosság. Normál lélekvastagság és keresztél. Speciális felületkezelés. Mély furatokhoz. Mély furatok fúrásakor gyakori forgács eltávolítás és megfelelő hűtés szükséges. Kedvező árú kivitel normál spirállal.

Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	16 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,2 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L _c	230 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	355 mm
Morse-kúp MK méret	2
Szabvány	DIN 1870 R1
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	206 mm
Csúcscsőszög	118 fok

Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	16-30 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		