

HOLEX**Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3,1mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 114020 3,1 |
| GTIN | 4045197009746 |
| Árucikk kategória | 12B |

Leírás**Kivitel:**

Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.

Gyártási méretek DIN 338 szerint.

Robusztus csigafúró megerősített lélekvastagsággal és kis keresztéllal, a tervezett furat könnyű elkészítése és pontos központozása érdekében. **Precíziósan hengerelt forgácsterek.**

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Figyelem:

14 - 20 méret: Szár Ø 13 mm, 3 befogási felülettel.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Névleges Ø D _c | 3,1 mm |
| Előtolás f acélban < 750 N/mm ² | 0,03 mm/ford, |
| Forgácshorony hossza L _c | 36 mm |
| Tűrés névleges Ø | h8 |
| Szár Ø D _s | 3,1 mm |
| Teljes hossz L | 65 mm |
| Ajánlott Maximális furatmélység L ₂ | 31,4 mm |
| Csúcsszög | 118 fok |
| Szár | Hengeres szár |

| | |
|----------------|----------------|
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámanyag | HSS |
| Típus | N |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Csigafúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 45 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 30 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 25 m/min | K |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |