

Garant**Csigafúró, extra hosszú HSS N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 10,5R2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	116760 10,5R2
GTIN	4045197035233
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Nagy körfutási pontosság. Normál lélekvastagság és keresztél. Speciális felületkezelés. Mély furatokhoz. Mély furatok fúrásakor gyakori forgács eltávolítás és megfelelő hűtés szükséges. Kedvező árú kivitel normál spirállal.

Csúcskialakítás, Form A.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a **343000-343530 sz.** alatt.

Műszaki leírás

Forgácshorony hossza L_c	235 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f acélban $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/ford,
Névleges Ø D_c	10,5 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Teljes hossz L	360 mm
Morse-kúp MK méret	1
Szabvány	DIN 1870 R2
Ajánlott Maximális furatmélység L_2	219,3 mm
Csúcscsőszög	118 fok

Szár	Morse kúp
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS
Típus	N
Spirálszög	16-30 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		