

Garant**Csigafúró HSS-E H, bevonat nélkül, Ø DC h8: 3,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114470 3,5
GTIN	4045197019387
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:**

Profilköszörűlt: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.

Megerősített lélekvastagság, fényes, **spirálhossz DIN 1897, teljes hossz DIN 338 szerint. HARDOX anyagokhoz is.**

Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D _c	3,5 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,03 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	20 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	70 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	14,8 mm
Csúcscsög	135 fok

Szár	Hengeres szár
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszáanyag	HSS E
Típus	H
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	P
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	5 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		