

Garant**Csigafúró HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 1,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114500 1,2
GTIN	4045197019578
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:****Megerősített keresztél.**

Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D _c	1,2 mm
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Forgácshorony hossza L _c	16 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	1,2 mm
Teljes hossz L	38 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	14,2 mm
Csúcsszög	130 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	HSS E
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	31 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		