

HOLEX**Csigafúró HSS precíziósan hengerelt N, bevonat nélkül, Ø DC h8: 12,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114020 12,8
GTIN	4045197010544
Árucikk kategória	12B

Leírás**Kivitel:**

Hengerelt, normál spirálszög, lélekvastagság és keresztél növekedés.

Gyártási méretek DIN 338 szerint.

Robusztus csigafúró megerősített lélekvastagsággal és kis keresztéllal, a tervezett furat könnyű elkészítése és pontos központozása érdekében. **Precíziósan hengerelt forgácsterek.**

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Figyelem:

14 - 20 méret: Szár Ø 13 mm, 3 befogási felülettel.

Műszaki leírás

Előtolás f acélban < 750 N/mm ²	0,16 mm/ford,
Vágóélek száma Z	2
Névleges Ø D _c	12,8 mm
Forgácshorony hossza L _c	101 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	12,8 mm
Teljes hossz L	151 mm
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	81,8 mm
Csúcsszög	118 fok
Szár	Hengeres szár

Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Típus	N
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	25 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		