

**Garant****Precíziós kúpos lemezfúró készlet HSS, Vágóél Ø DC: 3-30,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

**Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges.** A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással. Készlet 3 db kúpos lemezfúróval és 1 db 118160 sz. fúrópasztával kazettában.

**Felhasználás:**

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

**Tartalma:**

1-1 db kúpos lemezfúró: 118020 sz. 3 –14; 8 – 20; 16 – 30,5 méret

Fúrópaszta: 118160 sz.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	3 - 30,5 mm
Színes gyűrű	Nincs
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár

## Tartozék

Precíziós kúpos lemezfúró HSS Vágóél Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Fúrópaszta Ø 29 mm×91 mm	118160
Precíziós kúpos lemezfúró HSS Vágóél Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Precíziós kúpos lemezfúró HSS Vágóél Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5