

Garant**Körkivágó, HM magas, Ø DC: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118400 17
GTIN	4045197036711
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

A **fúrókorona és a szár egy darabból** van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. **Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel**, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.

Vágásszélesség 2 mm minden méretnél. Ø Tűrés: + 0,10 / – 0,05 mm.

L méret: ≤ 55-ös méret = 35 mm / 60-as méret = 60 mm.

Felhasználás:

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szén-szálalású műanyagok).

Maximum 4 mm vastag lemezekhez, vagy csövekhez 4 mm falvastagságig.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	17 mm
Szár Ø	6 mm
Hossz L	35 mm
Kivitel	magas
Szerszámanyag	HM
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Ø tűrés	–0,05 / 0,1 mm

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		