

Garant**Lépcsős fúró HSS, TiAlN, Vágóél Ø: 4-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118324 4-12
GTIN	4045197199614
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Hengeres központozóval, átmérőszámok a horonyban vannak feltüntetve. Szár 3 lelapolással. Spirális lépcsős fúró az optimális forgácselvezetés érdekében, és nagy teljesítményű bevonat a nagy kopásállóság érdekében.

Felhasználás:

Fúrás és sorjázás, maximális anyagvastagság = lépcsőmagasság (lásd a táblázatot).

Műszaki leírás

Lépcsőmagasság	6 mm
Fúrófokozat emelkedés	1 mm
Teljes hossz	79 mm
Szár Ø	6 mm
Vágóél Ø D _c	4 - 12 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		