

Garant**Precíziós kúpos lemezfúró készlet HSS, TiN, Vágóél Ø DC: 3-30,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges. A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással. Készlet 3 db kúpos lemezfúróval és 1 db 118160 sz. fúróasztával kazettában.

Felhasználás:

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

Tartalma:

1-1 db kúpos lemezfúró: 118030 sz. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5 méret

Fúróasztá: 118160 sz.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	3 - 30,5 mm
Bevonat	TiN
Színes gyűrű	Nincs
Szerszámanyag	HSS

Termék fajtája	Lépcsős fúró
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár

Tartozék

Precíziós kúpos lemezfúró HSS Vágóél Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Precíziós kúpos lemezfúró HSS Vágóél Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Fúróasztal Ø 29 mm×91 mm	118160
Precíziós kúpos lemezfúró HSS Vágóél Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5