

**Garant****Precíziós kúpos lemezfúró HSS, Vágóél Ø DC: 3-14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

**Éles fúrócsúccsal, előfúrás nem szükséges.** A kúpos élek és az élek hátraköszörülése folyamatos forgácsolást eredményeznek. Skálaosztás a hornyokban. Szár 3 lelapolással.

**Felhasználás:**

Sorja- és rezgésnyom-mentes fúrás. Acéllemez 0,1 – 2 mm, V2A 0,1 – 1 mm, színes és könnyűfémek: 0,1 – 5 mm, műanyagok max. 10 mm.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
Teljes hossz	58 mm
Szár Ø	6 mm
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu műanyagok	feltételesen alkalmas
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Száraz	feltételesen alkalmas