

**Garant****Lépcsősfúró készlet HSS-E, Vágóél Ø DC: 4-30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118330 4-30
GTIN	4045197036650
Árucikk kategória	11C

**Leírás****Kivitel:**

Készlet 3 db lépcsős fúróval és 1 db 118160 sz. fúróasztával kazettában.

**Felhasználás:**

Hengeres furatok fúrására és sorjázására. 4 ill. 6 mm anyagvastagságig alkalmazható.

**Tartalma:**

1-1 lépcsős fúró: 118320 sz. 4 – 12; 12 – 20; 20 – 30 méret

Fúróasztta: 118160 sz.

**Műszaki leírás**

Fúrófokozat emelkedés	1 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány
Szár	3 befogófelületű szár
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Lépcsős fúró

---

**Tartozék**

Fúróasztva Ø 29 mm×91 mm

118160

Lépcsős fúró HSS-E Vágóél Ø 4-12 mm

118320 4-12