



Füldugó készlet, 200 pár LASER LITE®, Típus: 200



Rendelési adatok

Rendelés száma	097320 200
GTIN	033552002031
Árucikk kategória	09A

Leírás

Kivitel:

A speciális **T-szárnyas alak** egyszerű használatot biztosít és **megkönnyíti a behelyezést**. A feltűnő színekombináció a viselés jobb ellenőrizhetőségét tesz lehetővé. SNR = 35 dB (H = 34 dB, M = 32 dB, L = 31 dB). **Adagoló karton 200 párral**, higiénikusan **páronként PE tasakba** csomagolva.

Műszaki leírás

Csomagolás	páronként
Gyártó jelölése	Laser Lite
Méret	Egységes méret
Tartalom	200 pár
SNR érték (szigetelő érték)	35 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán
Termék fajtája	Egyszer használatos füldugó

Tartozék

Füldugó adagoló Típus 500	097530 500
Zajterhelés jelzőNI100	097305