

Garant**Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 1,7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114550 1,7
GTIN	4045197020666
Árucikk kategória	11B

Leírás**Kivitel:****Rendkívül hőálló, a stabil lélekvastagság következtében igen robusztus.**

Csúcskialakítás, Form C.

Ajánlás:**Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Névleges Ø D _c	1,7 mm
Vágóélek száma Z	2
Forgácshorony hossza L _c	20 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D _s	1,7 mm
Teljes hossz L	43 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	17,5 mm
Csúcsszög	135 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	HSS Co 8
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		