

uvex**Füldugó készlet uvex x-fit, Típus: 200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097325 200
GTIN	4031101312750
Árucikk kategória	04U

Leírás**Kivitel:**

Poliuretán habszivacsból készült nagyon puha füldugók, melyek lágyan illeszkednek a hallójárat anatómiai alakjához. A zárt felület megakadályozza szennyeződések lerakódását és idegen testek behatolását. A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a füldugó gyors és pontos behelyezését és kivételét és csökkenti az expanziós nyomást, amely hosszabb használat esetén is kényelmes viseletet biztosít.

Jól használható **közepes és nagyméretű hallójáratokban**! SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Adagoló karton 200 párral**, higiénikusan **páronként PE tasakba** csomagolva.

Kivitel reklámszöveg:

Nagyon puha PU füldugó zárt felülettel (megakadályozza szennyeződés lerakódását).

- **A szabadalmaztatott x-grip technológia megkönnyíti a kivételét és a behelyezést.**
- **Kisebb expanziós nyomás.**

Jól használható **közepes és nagyméretű hallójáratokban**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

Műszaki leírás

Csomagolás	páronként
------------	-----------

Tartalom	200 pár
SNR érték (szigetelő érték)	37 dB(A)
Füldugó anyaga	Poliuretán
Termék fajtája	Egyszer használatos füldugó

Tartozék

Füldugó adagoló Típus 500	097530 500
Zajterhelés jelzőNI100	097305
Füldugó adagolóuvex one2click	097525