

**uvex****Védősisak uvex pheos B-WR, Szín: BLUE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097811 BLUE
GTIN	4031101510286
Árucikk kategória	04U

**Leírás****Kivitel:**

Könnyű HDPE (High Density Polyethylene) sisakhéj **három állítható szellőzőnyílással** a kényelmes viselet érdekében. A sisak **homlokoldalán lévő rögzítési pont** homloklámpa felszerelését teszi lehetővé. **-30 °C-ig hidegnek ellenáll** és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

- **6 pontos hevederpánt**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **Műbőr izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózár**

**Felhasználás:**

Ipar, építőipar, szerelés

**Szabvány:**

DIN EN 397

**Specifikáció:**

-30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

**Alkatrész:**

097820 sz. műbőr hegesztőpánt.

Sisak tulajdonságai: Véd a folyékony fröccsenő fémtől

Sisakhéj anyaga: HDPE

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 52 - 61 cm

Súly: 406 g

## Műszaki leírás

Festék	kék
Hidegállóság	-30-ig °C
Bőségállítás	Forgózár
6 pontos textil rögzítés	igen
Csatok további alkatrészek felhelyezéséhez	igen
Súly	406 g
Homloklámpa rögzítés lehetséges	igen
Méret	52 - 61 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	HDPE
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

## Tartozék

Műbőr hegesztőpánt uvex pheos / airwing	097820
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X5	097756 X5
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3	097753 3
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1	097753 1
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X4	097756 X4
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X2	097756 X2
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X1	097756 X1
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X3	097756 X3
Fülvédő Típus HELMET	097795 HELMET