

uvex**Védősisak uvex pheos alpine, Szín: WHITE**

Rendelési adatok

Rendelés száma	097812 WHITE
GTIN	4031101510361
Árucikk kategória	04U

Leírás

Kivitel:

Ez a **multifunkciós sisak** összekapcsolja egy ipari védősisak követelményeit egy mászósisak tulajdonságaival. A rövidített ellenző következtében **nagyobb a látómező** felfelé. Könnyű és strapabíró ABS sisakhéj. További rögzítési lehetőséggel arcvédőhöz, védőszemüveghez és homloklámpához. Hidegnek ellenáll **-30 °C-ig**.

- **6 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **PU izzadság felszívó pánt**
- **Lehúzott nyakrész**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Magassági és mentési munkák

Szabvány:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Alkatrész:

Izzadság felszívó pánt 097820 sz.

Sisak tulajdonságai: Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig

Sisakhéj anyaga: ABS

Bőségállítás: Forgózár

Méret: 52 - 61 cm

Súly: 490 g

Műszaki leírás

Hidegállóság	-30-ig °C
Bőségállítás	Forgózár
Homloklámpa rögzítés lehetséges	igen
Súly	490 g
Festék	WHITE
Csatok további alkatrészek felhelyezéséhez	igen
6 pontos textil rögzítés	igen
Méret	52 - 61 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisakhéj anyaga	ABS
Szabvány	DIN EN 397
Szabvány	DIN EN 12492
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X3	097756 X3
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X1	097756 X1
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3	097753 3
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X5	097756 X5
Fülvédő Peltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1	097753 1
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X2	097756 X2
Fülvédő Peltor™ X sorozatú sisakos kivitel Típus X4	097756 X4