

3M**Védősisak G3000, Szín: WHITE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097815 WHITE
GTIN	7318640053694
Árucikk kategória	04M

Leírás**Kivitel:**

UV stabilizált ABS-ből készült védősisak. Az **integrált UV szenzor** jelzi, hogy a sisak a túl nagy UV terhelés következtében mikor válik rideggé, és azt ki kell kicserélni. A belső kialakítás 180 fokkal elforgatható és lehetővé teszi a napellenzőnek a nyaknál történő viselést (előnyös szűk helyen végzett munkánál). **Jól szellőzik** a sisak felső héjánál. **-30 °C-ig hidegnek ellenáll** és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

- **4 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **Műanyag izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózár**

Felhasználás:

Ipar, építőipar, erdőgazdálkodás

Szabvány:

DIN EN 397

Specifikáció:

-30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM)

Alkalmazható:

Fülvédő 097753; 097756 sz.

Alkatrész:

097825 sz. standard izzadtság felszívó pánt. 097826 sz. izzadtság felszívó pánt.

Műszaki leírás

Bőségállítás	Forgózár
Festék	fehér
Párásodásmentes kívül és belül	igen
Súly	310 g
Hidegállóság	-30-ig °C
UV érzékelő figyelemfelhívásként a cserére	igen
180°-os elforgatás lehetséges	igen
Fröccsenő olvadt fémnek ellenáll (MM)	igen
Méret	53 - 62 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	ABS
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

Tartozék

FülvédőPeltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Tartó víztiszta rostélyhozPeltor™ G500 Gyártó jelölése G500-GU	097872 G500-GU
Sisak adapterP3EV	097827
Védőszemüveg siskarögzítővelV9C	097829
Standard hegesztőpántHYG3	097825
Bőr hegesztőpántHYG4	097826
Fülvédő Típus HELMET	097795 HELMET
Állpánt GH4 Felakasztó 3P	097833 3P
FülvédőPeltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3	097753 3

FülvédőPeltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1

097753 1