

**3M****Védősisak G3000, Szín: BLUE****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097815 BLUE
GTIN	4046719316687
Árucikk kategória	04M

**Leírás****Kivitel:**

UV stabilizált ABS-ből készült védősisak. Az **integrált UV szenzor** jelzi, hogy a sisak a túl nagy UV terhelés következtében mikor válik rideggé, és azt ki kell kicserélni. A belső kialakítás 180 fokkal elforgatható és lehetővé teszi a napellenzőnek a nyaknál történő viselést (előnyös szűk helyen végzett munkánál). **Jól szellőzik** a sisak felső héjánál. **-30 °C-ig hidegnek ellenáll** és véd a folyékony fém cseppektől (MM).

- **4 pontos hevederpánt, állítható magasságú**
- **30 mm Euro-Slot rögzítő**
- **Műanyag izzadság felszívó pánt**
- **Egyenes alak**
- **Forgózárrel**

**Felhasználás:**

Ipar, építőipar, erdőgazdálkodás

**Szabvány:**

DIN EN 397

**Specifikáció:**

-30 °C-ig hidegnek ellenáll és véd a folyékony fém cseppektől (MM)

**Alkalmazható:**

Fülvédő 097753; 097756 sz.

**Alkatrész:**

097825 sz. standard izzadság felszívó pánt. 097826 sz. izzadság felszívó pánt.

## Műszaki leírás

Súly	310 g
Hidegállóság	-30-ig °C
Festék	kék
Fröccsenő olvadt fémnek ellenáll (MM)	igen
Párásodásmentes kívül és belül	igen
180°-os elforgatás lehetséges	igen
Bőségállítás	Forgózár
UV érzékelő figyelemfelhívásként a cserére	igen
Méret	53 - 62 cm
Sisak tulajdonságai	Védelmi tulajdonságok -30 °C-ig
Sisak tulajdonságai	Véd a folyékony fröccsenő fémtől
Sisakhéj anyaga	ABS
Szabvány	DIN EN 397
Termék fajtája	Védősisak

## Tartozék

Sisak adapterP3EV	097827
Védőszemüveg siskarögzítővelV9C	097829
FülvédőPeltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 1	097753 1
Standard hegesztőpántHYG3	097825
Tartó víztiszta rostélyhozPeltor™ G500 Gyártó jelölése G500-GU	097872 G500-GU
FülvédőPeltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 2	097753 2
Fülvédő Típus HELMET	097795 HELMET
Bőr hegesztőpántHYG4	097826
Állpánt GH4 Felakasztó 3P	097833 3P

FülvédőPeltor™ Optime™ sisakos kivitel Típus 3

097753 3