

**Garant****Csigafúró HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 6,3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	114550 6,3
GTIN	4045197021120
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:****Rendkívül hőálló, a stabil lélekvastagság következtében igen robusztus.**

Csúcskialakítás, Form C.

**Ajánlás:****Maximális fúrásmélység:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Vágóélek száma Z	2
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ford,
Forgácshorony hossza L <sub>c</sub>	63 mm
Tűrés névleges Ø	h8
Szár Ø D <sub>s</sub>	6,3 mm
Teljes hossz L	101 mm
Szabvány	DIN 338
Ajánlott Maximális furatmélység L <sub>2</sub>	53,6 mm
Csúcsszög	135 fok
Szár	Hengeres szár
Bevonat	TiAlN

Szerszámananyag	HSS Co 8
Spirálszög	35 fok
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	12 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	S
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		