



Automata hegesztőmaszk 3M™Speedglas™ 10 V, Szín: BLACK



Rendelési adatok

Rendelés száma	097905 BLACK
GTIN	4046719788804
Árucikk kategória	040

Leírás

Kivitel:

Belépő modell változtatható **automata hegesztő szűrővel** és 3 érzékenységi fokozattal. A robusztus maszk **megbízható védelmet** nyújt és jól használható alkalmankénti hegesztési munkákhoz, mint pl. karbantartási munkák. **Kényelmes fejpánttal** és **cserélhető előtétüvegekkel**. Jól kombinálható más egyéni védőeszközökkel, mint pl. védőszemüveg vagy légzésvédő maszk. **Sötét védelmi fokozatok:** 10 – 12. **Világos fokozat:** 3. 3 V lítium elem (élettartam 1.500 óra). **Hegesztő szűrő látómező:** 44 × 93 mm.

Felhasználás:

MIG- / MAG- és elektróda hegesztés

Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kapcsolási idő világosról sötétre: 0,1 ms

Kapcsolási idő világosról sötétre: 40 - 250 ms

Osztályozás EN 379 szerint: 1 / 2 / 2 / 2

Műszaki leírás

Kapcsolási idő világosról sötétre	40 - 250 ms
Osztályozás EN 379 szerint	1 / 2 / 2 / 2

Adatlap

Típus	BLACK
Kapcsolási idő világosról sötétre	0,1 ms
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hegesztőmaszk