



## Automata hegesztőmaszk 3M™ Speedglas™ 100 V, Szín: BLACK



### Rendelési adatok

Rendelés száma	097910 BLACK
GTIN	4046719712878
Árucikk kategória	040

### Leírás

#### Kivitel:

**Automata hegesztőmaszk** minden fontos alapfunkcióval. Megbízható védelemhez **kiváló ár/érték arány** mellett. **Kényelmes fejpánttal** és **könnyen járó racsnis rendszerrel** az illeszkedés pontos beállításához. A kivilágosodás késleltetés egyedi meghatározása a Delay funkcióval.

**Nagyobb ütésállóság** EN 175:B szerint. Kompatibilis más személyi védőfelszerelésekkel, mint pl. légzésvédő maszkokkal. Cserélhető előtétüveg. **Sötét védelmi fokozatok:** 8 - 12. **Világos fokozat:** 3. 3 V lítium elem (élettartam 1.500 óra). **Hegesztő szűrő látómező:** 44 × 93 mm.

#### Felhasználás:

MIG- / MAG-, elektródás- és erősáramú WIG hegesztés

#### Szabvány:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT

Kapcsolási idő világosról sötétre: 0,1 ms

Kapcsolási idő világosról sötétre: 40 - 250 ms

Osztályozás EN 379 szerint: 1 / 2 / 2 / 2

### Műszaki leírás

Kapcsolási idő világosról sötétre	40 - 250 ms
Osztályozás EN 379 szerint	1 / 2 / 2 / 2

## Adatlap

Típus	BLACK
Kapcsolási idő világosról sötétre	0,1 ms
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Hegesztőmaszk