

HOLEX**Magfúró HSS Fogásmélység 55 mm, TiAlN, Ø DC: 27mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 118820 27 |
| GTIN | 4045197038081 |
| Árucikk kategória | 12D |

Leírás**Kivitel:**

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánkösörülhető. Weldon-szárral – Ø **19 mm**.

HSS speciális TiAlN bevonattal a jobb forgácsoló tulajdonságok érdekében (élrátét képződés elkerülése).

Felhasználás:

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

Tartalom:

Kivetőcsap **nélkül**.

Figyelem:

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|----------------|
| Névleges Ø D _c | 27 mm |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | HSS |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Körkivágó |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 70 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 70 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 20 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 15 m/min | M |
| GG | alkalmas | 16 m/min | K |
| GGG | alkalmas | 19 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |