

**HOLEX****Magfúró HSS Fogásmélység 55 mm, TiAlN, Ø DC: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118820 30
GTIN	4045197038111
Árucikk kategória	12D

**Leírás****Kivitel:**

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánkösörülhető. Weldon-szárral – Ø **19 mm**.

**HSS speciális TiAlN bevonattal** a jobb forgácsoló tulajdonságok érdekében (élrátét képződés elkerülése).

**Felhasználás:**

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

**Tartalom:**

Kivetőcsap **nélkül**.

**Figyelem:**

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	30 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	Gyári szabvány
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	20 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	15 m/min	M
GG	alkalmas	16 m/min	K
GGG	alkalmas	19 m/min	K
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		