

**HOLEX****Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, bevonat nélkül, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 118790 32     |
| GTIN              | 4045197514974 |
| Árucikk kategória | 12D           |

**Leírás****Kivitel:**

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánkösörülhető. Weldon-szárral – Ø **19 mm**.

**HSS bevonat nélkül** – kedvező árú alternatíva.

**Felhasználás:**

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

**Tartalom:**

Kivetőcsap **nélkül**.

**Figyelem:**

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

**Műszaki leírás**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Névleges Ø D <sub>c</sub> | 32 mm          |
| Bevonat                   | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag           | HSS            |
| Szabvány                  | Gyári szabvány |
| Színes gyűrű              | Nincs          |
| Termék fajtája            | Körkivágó      |

**Felhasználói adatok**

|                              | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok                | alkalmas              | 60 m/min             | N              |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              | 60 m/min             | N              |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 15 m/min             | P              |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 10 m/min             | P              |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 10 m/min             | M              |
| Uni                          | alkalmas              |                      |                |
| Olaj                         | alkalmas              |                      |                |
| Nedvesen maximum             | alkalmas              |                      |                |
| Nedvesen minimum             | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                       | feltételesen alkalmas |                      |                |