



Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül) 1 ferde késsel HSS-E 119550 sz., Típus: 00/MK2



Rendelési adatok

Rendelés száma	119500 00/MK2
GTIN	4033591019225
Árucikk kategória	16B

Leírás

Kivitel:

Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül), 1 ferde HSS/E késsel ellátva (119550sz.) húzó vágáshoz, nincs késelakadás.

Felhasználás:

Telepített fúrógépeken lyukak, ill. tárcsák precíz kivágásához.

Figyelem:

Gyűrűk kivágásához a 00/.. és 00A méreteknél több késtartó helyezhető fel a kereszttartóra.

Műszaki leírás

Központfúró Ø	6 mm
Kivágási tartomány egy késsel	30 - 200 mm
Morse kúp	MK 2
Termék fajtája	Körkivágó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		