

**Magfúró HM Fogásmélység 35 mm, Ø DC: 43mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	119000 43
GTIN	4014586240305
Árucikk kategória	03G

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű keményfém** magfúrók QuickIN befogással.

**Teljes hossz: 77 mm** minden fúróméretnél.

**Alkalmazható:**

Gyorsváltó rendszer az időtakarékos, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében.

A FEIN magfúró-egységekhez megfelelő, adapterrel más gyártmányokhoz is használható. A magfúró csak egy anyaggyűrűt forgácsol ki, ez kb. 40 % – 60 % időmegtakarítást jelent.

**Tartalom:**

Központosító csap **nélkül**.

**Figyelem:**

FEIN magfúró egységeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport – Műhelyfelszerelések.

A 119010 és 119000 sz. magfúró felhasználás esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	43 mm
Szerszámanyag	HM
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas