

**Magfúró HM Fogásmélység 35 mm, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	119000 26
GTIN	4014586240138
Árucikk kategória	03G

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű keményfém magfúrók QuickIN befogással.

Teljes hossz: 77 mm minden fúróméretnél.

Alkalmazható:

Gyorsváltó rendszer az időtakarékos, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében.

A FEIN magfúró-egységekhez megfelelő, adapterrel más gyártmányokhoz is használható. A magfúró csak egy anyaggyűrűt forgácsol ki, ez kb. 40 % – 60 % időmegtakarítást jelent.

Tartalom:

Központosító csap **nélkül**.

Figyelem:

FEIN magfúró egységeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport – Műhelyfelszerelések.

A 119010 és 119000 sz. magfúró felhasználás esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	26 mm
Szerszámanyag	HM
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas