

**Magfúró HM Fogásmélység 35 mm, Ø DC: 52mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 119000 52 |
| GTIN | 4014586240398 |
| Árucikk kategória | 03G |

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű keményfém magfúrók QuickIN befogással.

Teljes hossz: 77 mm minden fúróméretnél.

Alkalmazható:

Gyorsváltó rendszer az időtakarékos, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében.

A FEIN magfúró-egységekhez megfelelő, adapterrel más gyártmányokhoz is használható. A magfúró csak egy anyaggyűrűt forgácsol ki, ez kb. 40 % – 60 % időmegtakarítást jelent.

Tartalom:

Központosító csap **nélkül**.

Figyelem:

FEIN magfúró egységeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport – Műhelyfelszerelések.

A 119010 és 119000 sz. magfúró felhasználás esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------|-----------|
| Névleges Ø D _c | 52 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Körkivágó |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas |
| GG(G) | alkalmas |
| CuZn | alkalmas |
| Uni | alkalmas |
| Olaj | alkalmas |
| Nedvesen maximum | alkalmas |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |
| Száraz | alkalmas |