

FAHRION®
FAHRENDENGEZEUGE**Precíziós ER szorítópatronos befogó CENTRO P, HSK-A 63 rövid, CP típus ER-hez: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305910 40
GTIN	2050001766694
Árucikk kategória	33F

Leírás**Kivitel:**

Alternatívaként CENTRO P esetén: tömítés nélkül, 309655 sz. Centro P ER felfogó anyával, vagy tömített rendszerként a 309665 sz. CP ER felfogó anyával a 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrűkhöz (belső hűtéshez ill. szennyfogóként!).

- **Köszörült külső és belső kúp RFID / Balluff-Chip-furattal.**
- **A körfutási és ismétlési pontosság 3 µm 3×D-nél, maximum 50 mm-nél precíziós HP szorítópatron használata esetén.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, a kifejezetten a nehéz forgácsoláshoz készült befogó. A megerősített befogótest jobb stabilitást és bőséges radiális merevséget biztosít. Az optimális meghúzási nyomatok és a szorítóerők érdekében trapéz alakú finom menetes golyóscsapágyazott felfogó anyája csökkenti a rezgéseket.**
- **Nagyon nagy tartóerők a szorítópatronnak teljes egészében a befogóban való elhelyezkedése és a bevonatos felfogó anyája következtében.**
- **Rezgéscsillapítás a szorítópatron elem és a befogó tömege következtében.**

Előny:

Szabadalmaztatott optimális elhelyezkedésű szorítópatron, kettős megvezető, a trapézmenet és a sikló bevonatú felfogó anyája megszorításkor egy stabil egységgé olvad össze és így maximális merevséget és pontosságot biztosít.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok nagy pontosságú befogására.

Tartalom:

Felfogó anyája nélkül.

Különleges tartozék:

309880 sz. hűtőfolyadék-cső, 309890 sz. dugókulcs, 309368 – 309381 sz. precíziós ER-szorítópatron HP-hez és a 309402 – 309419 sz. menetfúróhoz (Horex-hez nem), 309655; 309665 sz. ER CP felfogó anyja, 309657 sz. HDC ER felfogó anyja, 309666 – 309668 sz. HP tömítőgyűrű, 309754; 309756 sz. CP görgőkulcs, 309745 / 309756 sz. HDC görgőkulcs.

Figyelem:

- **Csak névleges Ø-t fog be h10 szár Ø tűrésig.**
- **Fahrion szorítópatronokkal használja.**

Forgácsolási stratégia: HSC

Alak: A

ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval: $\leq 6 \mu\text{m}$

HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval: $\leq 3 \mu\text{m}$

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 63 mm

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogási tartomány	3 - 26 mm
CP típus ER-hez	40
Külső Ø D	63 mm
Alak	A
Sorozat	Centro P
ER szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP szorítópatron körfutási pontossága HDC szorítópatronos befogóval	$\leq 3 \mu\text{m}$
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
ER szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	$\leq 6 \mu\text{m}$
HP szorítópatron körfutási pontossága CP szorítópatronos befogóval	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC

Termék fajtája

Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 6 mm	309379 6
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 5 mm	309379 5
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309419 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309419 6
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 11 mm	309419 11
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 9 mm	309419 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309380 14
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309419 20
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309380 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 21 mm	309379 21
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 12 mm	309379 12
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 18 mm	309379 18
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 7 mm	309379 7
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 17 mm	309379 17
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 9 mm	309379 9
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309380 18
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 18 mm	309419 18
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 24 mm	309379 24
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 19 mm	309379 19

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 10 mm	309379 10
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	309419 7
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309380 22
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 10 mm	309381 10
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 14 mm	309379 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 23 mm	309379 23
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 15 mm	309379 15
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 25 mm	309381 25
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 12 mm	309381 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309380 10
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 20 mm	309380 20
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	309380 6
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309380 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 25 mm	309379 25
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 22 mm	309419 22
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 8 mm	309419 8
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 4 mm	309379 4
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309419 12
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 16 mm	309380 16
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 22 mm	309379 22
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 11 mm	309379 11

ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 20 mm	309379 20
CP görgőkulcs nyomatékkulcshoz Típus 40	309756 40
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 3 mm	309379 3
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 13 mm	309379 13
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 8 mm	309379 8
ER szorítópatron HP tömítéssel Névleges befogási Ø d 12 mm	309380 12
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 25 mm	309419 25
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 16 mm	309379 16
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 14 mm	309419 14
ER szorítópatron HP Névleges befogási Ø d 26 mm	309379 26
ER szorítópatron menetfúrókhoz tömítéssel Névleges befogási Ø d 10 mm	309419 10
CP görgőkulcs Típus 40	309754 40
ER szorítópatron HP tömítéssel és fúvókával Névleges befogási Ø d 16 mm	309381 16