

**HOLEX****Kúpvonócsap Haas-Mikron R 3 / 45° furattal és tőréssel tömített,  
Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308680 40
GTIN	4045197701008
Árucikk kategória	32Z

**Leírás****Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

**Felhasználás:**

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Figyelem:**

**Tömített** – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

**Műszaki leírás**

Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Menet M	M16
Teljes hossz L	57 mm
Váll Ø D	23 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Fej Ø D <sub>1</sub>	15 mm

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Meredekkúphoz	40
Kulcsnyílás	19 mm
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

## Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308825 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40