

HOLEX**Kúpvonócsap Haas-Mikron R 3 / 45°, furat nélkül tömített, Meredekkúphoz: 40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308685 40
GTIN	4045197701015
Árucikk kategória	32Z

Leírás**Leírás:**

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Figyelem:

Tömített – O-gyűrűvel.

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Műszaki leírás

Fej Ø D ₁	15 mm
L ₁	32 mm
Menet M	M16
Max. meghúzási nyomaték	50 Nm
Meredekkúphoz	40
Teljes hossz L	57 mm

Hozzávaló meredekkúp színjelölés	SK 40
Váll Ø D	23 mm
Kulcsnyílás	19 mm
Kúpvonócsap szabvány	MAS 403
Termék fajtája	Kúpvonócsap

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308825 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40