



## Magfúró HM Fogásmélység 35 mm, Ø DC: 55mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	119000 55
GTIN	4014586240428
Árucikk kategória	03G

### Leírás

#### Kivitel:

**Nagyteljesítményű keményfém** magfúrók QuickIN befogással.

**Teljes hossz: 77 mm** minden fúróméretnél.

#### Alkalmazható:

Gyorsváltó rendszer az időtakarékos, kulcs nélküli szerszámcsere érdekében.

A FEIN magfúró-egységekhez megfelelő, adapterrel más gyártmányokhoz is használható. A magfúró csak egy anyaggyűrűt forgácsol ki, ez kb. 40 % – 60 % időmegtakarítást jelent.

#### Tartalom:

Központosító csap **nélkül**.

#### Figyelem:

FEIN magfúró egységeket lásd 076520/ 076524/ 076526 sz. 0. csoport – Műhelyfelszerelések.

A 119010 és 119000 sz. magfúró felhasználás esetén a 119019 sz. központosító csap szükséges.

### Műszaki leírás

Névleges Ø D <sub>c</sub>	55 mm
Szerszámanyag	HM
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas
GG(G)	alkalmas
CuZn	alkalmas
Uni	alkalmas
Olaj	alkalmas
Nedvesen maximum	alkalmas
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas