

**Garant****VHM központfúró A, TiAlN, Ø DC k13: 0,8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	121001 0,8
GTIN	4045197594563
Árucikk kategória	11E

**Leírás****Kivitel:**

Tömör, keményfém rúdanyagból köszörülve. Csavarthornyú.  
Max. **62 HRC** anyagokhoz. Egyoldalás kivitelű!

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	0,8 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/ford,
Szártűrés	h6
Munkadarab Ø	4 – 6 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	3,15 mm
Teljes hossz L	20 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k13
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos

Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	60 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	20 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	15 m/min	H
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas	10 m/min	H
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		