



## Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül) 1 ferde késsel HSS-E 119550 sz., Típus: 00/12



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 119500 00/12  |
| GTIN              | 4033591019218 |
| Árucikk kategória | 16B           |

### Leírás

#### Kivitel:

Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül), 1 ferde HSS/E késsel ellátva (119550sz.) húzó vágáshoz, nincs késelakadás.

#### Felhasználás:

**Telepített fúrógépeken** lyukak, ill. tárcsák precíz kivágásához.

#### Figyelem:

**Gyűrűk kivágásához** a 00/.. és 00A méreteknél több késtartó helyezhető fel a kereszttartóra.

### Műszaki leírás

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Központfúró Ø                 | 6 mm        |
| Kivágási tartomány egy késsel | 30 - 200 mm |
| Szár Ø                        | 12 mm       |
| Termék fajtája                | Körkivágó   |

### Felhasználói adatok

|                              | <b>Felhasználás</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kód</b> |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok                | alkalmas              |                      |                |
| Alu (rövid forgácsú)         | alkalmas              |                      |                |
| Alu > 10% Si                 | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 500 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 750 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                      |                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                      |                |
| CuZn                         | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Uni                          | alkalmas              |                      |                |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                      |                |
| Száraz                       | alkalmas              |                      |                |