

Garant**VHM központfúró A, TiAlN, Ø DC k13: 1mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 121001 1 |
| GTIN | 4045197594570 |
| Árucikk kategória | 11E |

Leírás**Kivitel:**

Tömör, keményfém rúdanyagból készörülve. Csavarthornyú.
Max. **62 HRC** anyagokhoz.

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------|
| Névleges Ø D _c | 1 mm |
| Előtolás f acélban < 1100 N/mm ² | 0,02 mm/ford, |
| Szártűrés | h6 |
| Munkadarab Ø | 6 – 8 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Szár Ø D _s | 3,15 mm |
| Teljes hossz L | 31,5 mm |
| Bevonat | TiAlN |
| Szerszámanyag | VHM |
| Szabvány | DIN 333 |
| Típus | A |
| Tűrés névleges Ø | k13 |
| Süllyesztési szög | 60 fok |
| Vágásirány | jobbos |

| | |
|----------------|-------------------|
| Szár | Hengeres szár, h6 |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Központfúró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 60 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | P |
| Acél < 55 HRC | alkalmas | 20 m/min | H |
| Acél < 60 HRC | alkalmas | 15 m/min | H |
| Acél < 67 HRC | feltételesen alkalmas | 10 m/min | H |
| Olaj | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |