

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS H9 illesztés, Típus: 4B1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290407 4B1
GTIN	662600888220
Árucikk kategória	29J

Leírás**Felhasználás:**

DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 172 mm

Ékhorony szélessége: 4 mm

Ékhorony mélysége: 1,8 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 11 - 12 mm

Üregelési hossz acélban: 8 - 42 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 550 kg

Műszaki leírás

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz	550 kg
Ékhorony szélessége	4 mm
Ékhorony mélysége	1,8 mm
Furat Ø-höz DIN 6885 szerint	11 - 12 mm
Üregelési hossz acélban	8 - 42 mm
Tüskehossz	172 mm
Hátszélesség	6,46 mm
Vágások száma	2
Szerszámanyag	HSS
Termék fajtája	Üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Tartozék

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tuskéhoz Típus 4B1

290410 4B1