

**GARANT Központfúró HSS A, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 1,25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111005 1,25
GTIN	4045197255266
Árucikk kategória	12A

Leírás**Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve, csavarthornyú.

Műszaki leírás

Munkadarab Ø	8 – 10 mm
Névleges Ø D _c	1,25 mm
Vágóélek száma Z	2
Szártűrés	h7
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Szár Ø D _s	3,15 mm
Teljes hossz L	31,5 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	DIN 333
Típus	A
Tűrés névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	60 fok
Vágásirány	jobbos
Szár	Hengeres szár, h7

belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	70 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	45 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	10 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	8 m/min	P
CuZn	alkalmas	80 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		