

**Garant****Központfúró HSS B, balos, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 6,3 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve.

**Kiegészítő védősüllyesztéssel** (120° védőszög), csavarthornyú, **balos**.

Névleges Ø D<sub>c</sub>: 6,3 mm

Munkadarab Ø: 100 – 150 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,05 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Szártűrés	h7
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/ford,
Névleges Ø D <sub>c</sub>	6,3 mm
Munkadarab Ø	100 – 150 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Teljes hossz L	80 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 333

Típus	B
Túrás névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	120 fok
Vágásirány	balra
Szár	Hengeres szár, h7
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúrás