



## Dugókulcs készlet Zyklop-Speed 1/4 col tartó funkcióval, Tartalom (db): 42



### Rendelési adatok

Rendelés száma	630297 42
GTIN	4013288190994
Árucikk kategória	63F

### Leírás

#### Kivitel:

**Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint.** Belső / külső négyszög **DIN 3120 szerint.**

Hihetetlenül kompakt elrendezésű készlet, hogy sok szerszám elférjen kis helyen. Teljesen új racsnis készlet érzet az újszerű, nagyon robusztus és hosszú élettartamú textil dobozoknak köszönhetően. Felállítva is elhelyezhető az áttekinthető tárolás érdekében a szerszámos polcon. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Csekély súlyú és térfogatú az egyszerű hordozhatóság érdekében. „Take it Easy” szerszámkeresővel: színjelölés méret szerint. 42 darabos dugókulcs készlet robusztus textil dobozban. Szabadon billenthető racsnifej 5 meghatározott rögzítési ponttal. Torx®, Hex-Plus és külső hatszögmű, csavarokhoz és anyákhoz tartófunkcióval.

#### Tartalom:

Dugókulcs fejek, 6-szög: 13 db 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm méret

6-szög rátűzőkulcsok: 8 db 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm méret

Rátűzőkulcsok Phillips-hez: 3 db 1; 2; 3 méret

Pozidriv rátűzőkulcsok: 3 db 1; 2; 3 méret

Lapos rátűzőkulcsok: 2 db 0,8x5,5; 1,2x6,5 mm méret

Rátűzőkulcsok belső Torx®-hoz: 9 db TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 méret

Wobble toldószár: 1 db 56 mm méret

„flexible-lock” toldószár: 1 db 150 mm méret

Zyklop Speed kerepes hajtószár: 1 db 632390 sz.

Anyaleszedő szerszám: 1 db 14 mm méret  
Tárolás: Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak

## Műszaki leírás

Tartalom (db)	42
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány	2-8 mm
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány	4-14 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	6-szög csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Lapos csavarhúzó
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Gyártó jelölése	8100 SA All-In
Csomagolás	Felgöngyölhető tépőzáras textil tasak
Termék fajtája	Dugókulcs