

Garant**CaraFin gyémánt polírozó csík öntapadó, 25×120 mm, Szemcsézet: D15µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557521 D15
GTIN	4045197994707
Árucikk kategória	51G

Leírás**Kivitel:**

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

Öntapadó polírozó csíkok. Felső rész **rugalmas PU anyagból**, egyik oldalon monokristályos gyémánt bevonattal.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

Kiváló minőségű, **rugalmas poliuretán habszivacsból**.

Felhasználás:

A 557900 sz. csiszolószalag tartóval.

Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas. Lágú és kemény anyagok **végső polírozása** von. Kis nyomóerővel dolgozzon.

Alkalmazható:

Hajlékony csiszolószalag tartó 557900 sz.

Műszaki leírás

Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Hossz	120 mm
Szélesség	25 mm
Méret	25×120 mm
Polírozási fokozat	Végső polírozás

Sorozat	CaraFin
Terméknév attribútum	25×120 mm
Termék fajtája	Polírozó tömb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		