

Garant**NC dörzsár készlet, 162900 sz., dobozzal H7, Dörzsárak száma: 6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	162925 6
GTIN	4045197994813
Árucikk kategória	110

Leírás**Kivitel:**

NC szerinti kivitel, hasonló mint a DIN 212, **páros szár Ø-vel szabványos befogóhoz**, kifejezetten **hidroplasztikus** vagy **nagy pontosságú befogóban**. **Maximális körfutási pontosság**hoz és **folyamatbiztonsághoz**. **Speciális befogók beszerzése nem szükséges**. Hosszú éllel és balspirállal. Páros fogszám és egyenlőtlen fogosztás. A 3 méret központosító csúccsal, 4 mérettől kétoldali központfuratokkal.

Dörzsár gyártási tűrés DIN 1420 szerint H7 furat tűrésmezőhöz.

Tartalma:

1–1 NC dörzsár: 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret

Tartalom:

6 darabos NC dörzsár készlet dobozzal.

Műszaki leírás

Dörzsárak száma	6
Furattűrés	H7
Szerszámananyag	HSS E
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	DIN 1835 A, h6
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Termék fajtája	Philips bit

Tartozék

NC dörzsárH7 Névleges Ø DC mm ill. col 3	162900 3
NC dörzsárH7 Névleges Ø DC mm ill. col 8	162900 8
NC dörzsárH7 Névleges Ø DC mm ill. col 6	162900 6
NC dörzsárH7 Névleges Ø DC mm ill. col 10	162900 10
NC dörzsárH7 Névleges Ø DC mm ill. col 4	162900 4
NC dörzsárH7 Névleges Ø DC mm ill. col 5	162900 5