

**Garant****CaraFin gyémánt polírozó lap, 125×175 mm, Szemcsézet: D3µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557515 D3
GTIN	4045197995865
Árucikk kategória	51G

**Leírás****Kivitel:**

**CaraFin gyémánt polírozó szerszámok** egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

CaraFin gyémánt polírozó lap (EVA) **nyitott szerkezettel**, nem tömődik el.

**Előny:**

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

Kiváló minőségű, **rugalmas poliuretán habszivacsból**.

**Felhasználás:**

Minden **kemény anyag és színesfém** polírozott felületének kézi, **kontúrhoz illeszkedő végső polírozása ill. fényes polírozása**. Gyors polírozás a nagy hatékonyságnak köszönhetően.

Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas.

**Műszaki leírás**

Szélesség	125 mm
Méret	125×175 mm
Hossz	175 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Polírozási fokozat	Fényes polírozás
Sorozat	CaraFin

Terméknév attribútum	125×175 mm
Termék fajtája	Polírozó tömb

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		