



## Klímatechnikai mérőműszer Légáram készlet, Típus: FR



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474162 FR
GTIN	4029547019371
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer az **áramlási sebesség és térfogatáram méréséhez szellőzőcsatornában (m/s, m<sup>3</sup>/h)**. 16 mm-es áramlásmérő szonda erős, max. 50 m/s légáramok méréséhez.

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer 474141 sz. 440 méret, 3x ceruzaelem, AA típus, USB kábel, koffer 474161 sz. K méret és kalibrálási jegyzőkönyv. Áramlásmérő szonda 474152 sz. FR méret

### Műszaki leírás

Méréstartomány	0,6 - 50 m/s
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a)	± 0,2 + 1 % (0,6 – 40 m/s) ± 0,2 + 2 % (40,1 – 50 m/s) m/s
Üzemi hőmérséklet	-10 - 70 °C
IP védettség osztály	IP 54

Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	3
Elem típusa	Mignon, AA
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Klímatechnikai mérőműszer

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------