



## Klimatechnikai mérőműszer Páratartalom / hőmérséklet készlet, Típus: FT



### Rendelési adatok

Rendelés száma	474164 FT
GTIN	4029547019395
Árucikk kategória	47B

### Leírás

#### Kivitel:

Testo 440 klimatechnikai mérőműszer és páratartalom-hőmérséklet szonda a **páratartalom és a hőmérséklet méréséhez raktár- és hűtőhelyiségekben, ill. munkaterekben, valamint szellőzőcsatornáknban.**

#### Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Testo 440 klimatechnikai mérőműszer 474141 sz. 440 méret, 3x ceruzaelem, AA típus, USB kábel, páratartalom és hőmérséklet szonda 474148 sz. FT méret, koffer 474161 sz. K méret és kalibrálási jegyzőkönyv.

### Műszaki leírás

Relatív páratartalom hibahatár	±2 %
Hőmérséklet hibahatár	± 0,5 °C
Hőmérséklet-méréstartomány	-20 - 70 °C
Relatív páratartalom méréstartomány	0 - 100 %

IP védettségi osztály	IP 54
Energiaellátás	Elemes
Elem típusa	Mignon, AA
A tartalmazott elemek száma	3
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Termék fajtája	Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

---

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------