



Slim lapos villanszerelő csavarhúzó készlet, Classic teljesen szigetelt, Csavarhúzók száma: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	663013 4
GTIN	7610733273836
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt 1000 V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, legjobb keménység különleges szívósság mellett.

Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Kisebb penge Ø integrált védő szigeteléssel mélyen lévő csavaros és rugós elemekhez (penge Ø = szigetelés Ø a penge elülső részén).

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Tartalma:

1–1 db csavarhúzó 663003 sz.: 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret

Műszaki leírás

Csavarhúzók száma	4
Sorozat	Classic VDE

Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

Tartozék

Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 5,5 mm	663003 5,5
Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 4 mm	663003 4
Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 6,5 mm	663003 6,5
Slim lapos villanyszerelő csavarhúzó, Classicteljesen szigetelt Pengeszélesség b 3,5 mm	663003 3,5